

Garant
Stechdrehplatte Schlichten, HB7010, Stechbreite w: 3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273723 3
GTIN	4045197502896
Artikelklasse	21J

Technische Beschreibung

Stechbreite w	3 mm
Toleranz Stechbreite w	$\pm 0,03$ mm
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,4 - 1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	K
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7010
Eckenradius R	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Wendeschneidplattenprofil	neutral

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Stechdrehen**Anwenderdaten**

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	230 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	190 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	70 m/min	S
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
CuZn	geeignet	250 m/min	N
Uni	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		