

Garant**Stechdrehplatte gerade Schneide, PKD, Stechbreite w: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273743 4
GTIN	4045197498700
Artikelklasse	21L

Beschreibung

Ausführung:
Mit gelasertem Spanbrecher für optimale Spanbildung.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	4 mm
Toleranz Stechbreite w	$\pm 0,03$ mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	PKD
Hauptanwendung	N
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	PKD
Eckenradius R	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	650 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	650 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	650 m/min	N
CuZn	geeignet	550 m/min	N
Graphit, GFK, CFK	geeignet	400 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		