

Garant**Stechdrehplatte mittlere Bearbeitung, HB7215, Stechbreite w: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273731 4
GTIN	4045197502841
Artikelklasse	21J

Technische Beschreibung

Toleranz Stechbreite w	$\pm 0,04$ mm
Stechbreite w	4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,26 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,9 - 2,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	K
Nebenanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7215
Eckenradius R	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Wendeschneidplattenprofil	neutral

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	210 m/min	P
GG(G)	geeignet	280 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		