

**Hydrodehn-Spannfutter lang, schlank, Form ADB, SK 40, Spann-Ø D1: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302085 10
GTIN	4045197146168
Artikelklasse	32A

Beschreibung**Ausführung:**

- Rundlauf $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
- Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg 10 mm).
- Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.
- Kühlmitteldruck bis 80 bar.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriffschlüssel.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810 – 308830, Gr. 12; 20; 32; Reduzierhülse Nr. 302135 – 302187.

Technische Beschreibung

L ₂	31 mm
Auskraglänge A-Maß	110 mm
Ø D ₂	30 mm
Nutzlänge L ₁	91 mm
Spann-Ø D ₁	10 mm
Gewinde M	M8×1

Gewicht	1,3 kg
Außen-Ø D	49,5 mm
Verstellweg V	10 mm
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 20000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

Zubehör

Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
Spannschraube für HD-Futter passend für SK 40	309903 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
	308625 40

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40

308610 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40

308620 40

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40

308615 40

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40

308795 40

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40

308790 40

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40

308660 40

Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40

308801 40

Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40

308830 40

Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40

308740 40

AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40

308640 40

AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M

308670 40M

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40

308635 40

AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40

308600 40

Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40

308785 40