

Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet, \varnothing 32 mm, Spann- \varnothing D1: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	302180 12
GTIN	4019208190914
Artikelklasse	33D

Beschreibung

Ausführung:**Abgedichtet (Gummistopfen).****Verwendung:**

- Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
- Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
- Hohes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen als bei einer Direktspannung.
- Rundlaufgenauigkeit $\pm 5 \mu\text{m}$ (Systemgenauigkeit bei $3 \times D$).
- Rundlaufgenauigkeit $\pm 2 \mu\text{m}$ (für Reduzierhülse).
- Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

Sonderzubehör:

Zylindrische Wischer Nr. 343720.

Technische Beschreibung

\varnothing D	32 mm
Spann- \varnothing D ₁	12 mm
Außen- \varnothing	32 mm
Produktnamensattribut	\varnothing 32 mm
Rundlaufgenauigkeit System	5 μm
Produktart	Reduzierhülse

