

## Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet, Ø 20 mm, Spann-Ø D1: 8mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	302160 8
GTIN	4019208190839
Artikelklasse	33D

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Abgedichtet (Gummistopfen).**

#### Verwendung:

- Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
- Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
- Hohes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen als bei einer Direktspannung.
- Rundlaufgenauigkeit  $\pm 5 \mu\text{m}$  (Systemgenauigkeit bei  $3 \times D$ ).
- Rundlaufgenauigkeit  $\pm 2 \mu\text{m}$  (für Reduzierhülse).
- Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

#### Sonderzubehör:

Zylindrische Wischer Nr. 343720.

### Technische Beschreibung

Spann-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D	20 mm
Außen-Ø	20 mm
Produktnameattribut	Ø 20 mm
Rundlaufgenauigkeit System	5 $\mu\text{m}$
Produktart	Reduzierhülse

