

Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet, Ø 32 mm, Spann-Ø D1: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	302180 16
GTIN	4019208190938
Artikelklasse	33D

Beschreibung

Ausführung:

Abgedichtet (Gummistopfen).

Verwendung:

- **Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.**
- **Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.**
- **Hohes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen als bei einer Direktspannung.**
- **Rundlaufgenauigkeit $\pm 5 \mu\text{m}$ (Systemgenauigkeit bei $3 \times D$).**
- **Rundlaufgenauigkeit $\pm 2 \mu\text{m}$ (für Reduzierhülse).**
- **Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.**

Sonderzubehör:

Zylindrische Wischer Nr. 343720.

Technische Beschreibung

Ø D	32 mm
Spann-Ø D ₁	16 mm
Außen-Ø	32 mm
Produktnameattribut	Ø 32 mm
Rundlaufgenauigkeit System	5 μm
Produktart	Reduzierhülse

