

Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet, Ø 32 mm, Spann-Ø D1: 18mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	302180 18
GTIN	4019208190945
Artikelklasse	33D

Beschreibung**Ausführung:****Abgedichtet (Gummistopfen).****Verwendung:**

- Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
- Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
- Hohes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen als bei einer Direktspannung.
- Rundlaufgenauigkeit $\pm 5 \mu\text{m}$ (Systemgenauigkeit bei $3 \times D$).
- Rundlaufgenauigkeit $\pm 2 \mu\text{m}$ (für Reduzierhülse).
- Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

Sonderzubehör:

Zylindrische Wischer Nr. 343720.

Technische Beschreibung

Spann-Ø D ₁	18 mm
Ø D	32 mm
Außen-Ø	32 mm
Produktnameattribut	Ø 32 mm
Rundlaufgenauigkeit System	5 μm
Produktart	Reduzierhülse

