

Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet, Ø 32 mm, Spann-Ø D1: 20mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302180 20 |
| GTIN | 4019208190952 |
| Artikelklasse | 33D |

Beschreibung

Ausführung:

Abgedichtet (Gummistopfen).

Verwendung:

- Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
- Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
- Hohes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen als bei einer Direktspannung.
- Rundlaufgenauigkeit $\pm 5 \mu\text{m}$ (Systemgenauigkeit bei $3 \times D$).
- Rundlaufgenauigkeit $\pm 2 \mu\text{m}$ (für Reduzierhülse).
- Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

Sonderzubehör:

Zylindrische Wischer Nr. 343720.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Spann-Ø D ₁ | 20 mm |
| Ø D | 32 mm |
| Außen-Ø | 32 mm |
| Produktnameattribut | Ø 32 mm |
| Rundlaufgenauigkeit System | 5 μm |
| Produktart | Reduzierhülse |

