

Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet, Ø 12 mm, Spann-Ø D1: 5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	302140 5
GTIN	4019208193168
Artikelklasse	33D

Beschreibung

Ausführung:

Abgedichtet (Gummistopfen).

Verwendung:

- Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
- Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
- Hohes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen als bei einer Direktspannung.
- Rundlaufgenauigkeit $\pm 5 \mu\text{m}$ (Systemgenauigkeit bei $3 \times D$).
- Rundlaufgenauigkeit $\pm 2 \mu\text{m}$ (für Reduzierhülse).
- Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

Sonderzubehör:

Zylindrische Wischer Nr. 343720.

Technische Beschreibung

Spann-Ø D ₁	5 mm
Ø D	12 mm
Außen-Ø	12 mm
Produktnameattribut	Ø 12 mm
Rundlaufgenauigkeit System	5 μm
Produktart	Reduzierhülse

