

Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet, Ø 20 mm, Spann-Ø D1: 14mm



Bestelldaten

Bestellnummer	302160 14
GTIN	4019208190860
Artikelklasse	33D

Beschreibung

Ausführung:

Abgedichtet (Gummistopfen).

Verwendung:

- Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
- Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
- Hohes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen als bei einer Direktspannung.
- Rundlaufgenauigkeit $\pm 5 \mu\text{m}$ (Systemgenauigkeit bei $3 \times D$).
- Rundlaufgenauigkeit $\pm 2 \mu\text{m}$ (für Reduzierhülse).
- Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

Sonderzubehör:

Zylindrische Wischer Nr. 343720.

Technische Beschreibung

Ø D	20 mm
Spann-Ø D ₁	14 mm
Außen-Ø	20 mm
Produktnameattribut	Ø 20 mm
Rundlaufgenauigkeit System	5 μm
Produktart	Reduzierhülse

