

## Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet, Ø 32 mm, Spann-Ø D1: 25mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	302180 25
GTIN	4019208190969
Artikelklasse	33D

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Abgedichtet (Gummistopfen).**

#### Verwendung:

- Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
- Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
- Hohes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen als bei einer Direktspannung.
- Rundlaufgenauigkeit  $\pm 5 \mu\text{m}$  (Systemgenauigkeit bei  $3 \times D$ ).
- Rundlaufgenauigkeit  $\pm 2 \mu\text{m}$  (für Reduzierhülse).
- Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

#### Sonderzubehör:

Zylindrische Wischer Nr. 343720.

### Technische Beschreibung

Spann-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Ø D	32 mm
Außen-Ø	32 mm
Produktnameattribut	Ø 32 mm
Rundlaufgenauigkeit System	5 $\mu\text{m}$
Produktart	Reduzierhülse

