

**Garant**
**Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 12/2,5mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273755 12/2,5
GTIN	4045197484819
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

**Hinweis:**

Ab Stechbreite 6 mm kommt bei  $t_{\max}$  ( $5 \times$  Stechbreite) die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Es kann zu Riefenbildung kommen. Sicher riefenfrei bis  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite $L_4$	12 mm
Einstehtiefe $t_{\max}$	12,5 mm
Stechbreite w	2,5 mm
Schraube	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Kopflänge $L_1$	31 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Schaftbreite b	12 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja

Produktart

Klemmdrehhalter

---

**Zubehör**

Klemmschraube Typ 4

279815 4

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500