

**Garant**
**Stechdrehhalter, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 12/4mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273750 12/4
GTIN	4045197484529
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

**Technische Beschreibung**

Kopflänge $L_1$	35 mm
Einstehtiefe $t_{\max}$	12 mm
Schraube	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Stechbreite w	4 mm
Funktionsbreite $L_4$	12 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Schaftbreite b	12 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

---

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Klemmschraube Typ 4	279815 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500

---