

**Garant**
**Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 20/2,5mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273755 20/2,5
GTIN	4045197484833
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

**Hinweis:**

Ab Stechbreite 6 mm kommt bei  $t_{\max}$  ( $5 \times$  Stechbreite) die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Es kann zu Riefenbildung kommen. Sicher riefenfrei bis  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite $L_4$	21,5 mm
Stechbreite w	2,5 mm
Kopflänge $L_1$	33 mm
Schraube	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Einstehtiefe $t_{\max}$	12,5 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Schaftbreite b	20 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja

Produktart	Klemmdrehhalter
------------	-----------------

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
--	-------------

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
--	-------------

8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
---	-----------

Klemmschraube Typ 6	279815 6
---------------------	----------

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600
--	-------------