

Garant
Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 12/3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273755 12/3
GTIN	4045197484857
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Hinweis:

Ab Stechbreite 6 mm kommt bei t_{\max} ($5 \times$ Stechbreite) die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Es kann zu Riefenbildung kommen. Sicher riefenfrei bis $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technische Beschreibung

Einstehtiefe t_{\max}	15 mm
Schraube	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Stechbreite w	3 mm
Funktionsbreite L_4	12 mm
Kopflänge L_1	30 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Schaftbreite b	12 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja

Produktart

Klemmdrehhalter

Zubehör

Klemmschraube Typ 4

279815 4

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500