

Garant**Stechdrehhalter, links, Schaft- / Stechbreite w: 32/3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273751 32/3
GTIN	4045197531544
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L_4	26,5 mm
Stechbreite w	3 mm
Schraube	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Kopflänge L_1	33 mm
Einstehtiefe t_{\max}	9 mm
Gesamtlänge L	170 mm
Schaftbreite b	32 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm

659874 50

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m

659906 1600

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25

674248 TX25

Klemmschraube Typ 6

279815 6

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m

659957 1600