

**Garant****Stechdrehhalter, links, Schaft- / Stechbreite w: 20/2mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273751 20/2   |
| GTIN          | 4045197484628 |
| Artikelklasse | 21W           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

**Technische Beschreibung**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Einstehtiefe $t_{\max}$ | 6 mm                  |
| Funktionsbreite $L_4$   | 21,5 mm               |
| Kopflänge $L_1$         | 33 mm                 |
| Stechbreite w           | 2 mm                  |
| Schraube                | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Gesamtlänge L           | 125 mm                |
| Schaftbreite b          | 20 mm                 |
| Einsatzart              | links                 |
| Innenkühlung            | nein                  |
| axiales Stechen möglich | ja                    |
| Produktart              | Klemmdrehhalter       |

## Zubehör

8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm

659874 50

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m

659906 1600

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25

674248 TX25

Klemmschraube Typ 6

279815 6

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m

659957 1600