

Garant
Stechdrehhalter, links, Schaftbreite / Stechbreite w: 20/2,5mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273756 20/2,5 |
| GTIN | 4045197485021 |
| Artikelklasse | 21W |

Beschreibung
Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Hinweis:

Ab Stechbreite 6 mm kommt bei t_{\max} ($5 \times$ Stechbreite) die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Es kann zu Riefenbildung kommen. Sicher riefenfrei bis $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Stechbreite w | 2,5 mm |
| Schraube | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Einstehtiefe t_{\max} | 12,5 mm |
| Kopflänge L_1 | 33 mm |
| Funktionsbreite L_4 | 21,5 mm |
| Gesamtlänge L | 125 mm |
| Schaftbreite b | 20 mm |
| Einsatzart | links |
| Innenkühlung | nein |
| axiales Stechen möglich | ja |

Produktart

Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25

674248 TX25

8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm

659874 50

Klemmschraube Typ 6

279815 6

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m

659906 1600

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m

659957 1600