

Garant**Stechdrehhalter, links, Schaft- / Stechbreite w: 32/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273751 32/6
GTIN	4045197531575
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Technische Beschreibung

Schraube	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Einstehtiefe t_{\max}	18 mm
Funktionsbreite L_4	26,5 mm
Kopflänge L_1	39 mm
Stechbreite w	6 mm
Gesamtlänge L	170 mm
Schaftbreite b	32 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm

659874 50

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m

659906 1600

Klemmschraube Typ 7

279815 7

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX30

674248 TX30

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m

659957 1600