

Garant**Schrumpffutter, SK 40 kurz, Spann-Ø D1: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302235 10
GTIN	4045197288318
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Hochwarmfester Stahl.**
- **Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.
Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835,
Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 – 302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210 –
354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	80 mm
Spann-Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	24 mm
Außen-Ø D	31,4 mm
Aufnahme	SK 40 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Werkzeuggrundaufnahme für SK für SK-Kegelschaft 40	354225 40
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Anzugsbolzen Mazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° mit Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 40	308640 40
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
	308700 40

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet
passend für Steilkegel 40

Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube, mit Kühlkanalbohrungen $\varnothing d / \varnothing$ D1 32/10 mm	302414 32/10
--	--------------

Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
---	-----------

Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 40	308600 40
---	-----------

Schrumpffutter-Verlängerung 3°, schwingungsgedämpft \varnothing d / \varnothing D1 20/10 mm	302415 20/10
--	--------------

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
--	-----------

Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
--	-----------

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
---	-----------

Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° mit Längeneinstellschraube $\varnothing d / \varnothing$ D1 25/10 mm	302412 25/10
--	--------------

Wechselscheibe für Spule SU1 für Spann- \varnothing 6-12 mm	354240 6-12
---	-------------

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
--	-----------

Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube $\varnothing d / \varnothing$ D1 32/10 mm	302416 32/10
---	--------------

Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
---	-----------

Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
---	-----------

Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
--	-----------

Anzugsbolzen abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
---	-----------

Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
--	-----------

Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
---------------------	------------

Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
--	-----------

Kühladapter lang 4,5° für Spann- \varnothing 9,1-12 mm	354236 9,1-12
--	---------------

Kühladapter kurz 4,5° für Spann- \varnothing 9,1-12 mm	354235 9,1-12
--	---------------

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40