

Garant**Stechdrehhalter, links, Schaft- / Stechbreite w: 12/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273751 12/4
GTIN	4045197484192
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Technische Beschreibung

Kopflänge L_1	35 mm
Schraube	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Einstehtiefe t_{\max}	12 mm
Stechbreite w	4 mm
Funktionsbreite L_4	12 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Schaftbreite b	12 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Klemmschraube Typ 4	279815 4
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500
