

Garant
Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 20/3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273755 20/3
GTIN	4045197484871
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Hinweis:

Ab Stechbreite 6 mm kommt bei t_{\max} ($5 \times$ Stechbreite) die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Es kann zu Riefenbildung kommen. Sicher riefenfrei bis $t = 24,5 \text{ mm}$.

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L_4	21,5 mm
Kopflänge L_1	34 mm
Schraube	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Stechbreite w	3 mm
Einstehtiefe t_{\max}	15 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Schaftbreite b	20 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja

Produktart	Klemmdrehhalter
------------	-----------------

Zubehör

8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
--	-----------

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
--	-------------

Klemmschraube Typ 6	279815 6
---------------------	----------

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
--	-------------

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600
--	-------------