

Garant
Stechdrehhalter, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 25/5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273750 25/5
GTIN	4045197484574
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L_4	26,5 mm
Schraube	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Stechbreite w	5 mm
Einstehtiefe t_{\max}	15 mm
Kopflänge L_1	38 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Schaftbreite b	25 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX30	674248 TX30
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Klemmschraube Typ 7	279815 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600