

**Garant**
**Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrungen, SK 40 kurz, Spann-Ø D1: 6mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	302252 6
GTIN	4045197287823
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Hochwarmfester Stahl.**
- **Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.**

Mit **Kühlkanalbohrungen** und verschließbaren Gewinden.

Kühlkanalbohrungen bei Spann-Ø D1: 3, 4 und 5 mm nicht verschließbar.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 – 302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210 – 354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

**Technische Beschreibung**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Außen-Ø D	27 mm
Kühlkanalbohrung	verschließbar

Aufnahme	SK 40 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

## Zubehör

Werkzeuggrundaufnahme für SK für SK-Kegelschaft 40	354225 40
Kühladapter lang 4,5° für Spann-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
	308615 40

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40

Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 6-12 mm	354240 6-12
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40	308640 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube, mit Kühlkanalbohrungen Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40	308600 40
Schrumpffutter-Verlängerung 3°, schwingungsgedämpft Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°mit Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Schrumpfergerät Typ SU1	354210 SU1
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°mit Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40