

Garant**Stechdrehhalter, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 32/5mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273750 32/5 |
| GTIN | 4045197531520 |
| Artikelklasse | 21W |

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Stechbreite w | 5 mm |
| Funktionsbreite L_4 | 26,5 mm |
| Kopflänge L_1 | 38 mm |
| Einstehtiefe t_{\max} | 15 mm |
| Schraube | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| Gesamtlänge L | 170 mm |
| Schaftbreite b | 32 mm |
| Einsatzart | rechts |
| Innenkühlung | nein |
| axiales Stechen möglich | ja |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

Zubehör

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m | 659906 1600 |
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX30 | 674248 TX30 |
| Klemmschraube Typ 7 | 279815 7 |
| 8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm | 659874 50 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m | 659957 1600 |