

Garant
„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D, rechts, Ø DC: 10mm


Bestelldaten

Bestellnummer	268463 10
GTIN	4045197468499
Artikelklasse	21X

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung.
Zylinderschaft.

Verwendung:

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

Hinweis:

- Eckenradien so groß wie möglich wählen.
- Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 31
Schaft-Ø D _s	12 mm
Nenn-Ø D	10 mm
Wendeschnidplatte Nr. 268472 – 268496	WCHX 05T1..
Bohrungs-Ø Toleranz D	0/+0,22 mm
Nutzlänge L ₁	15 mm
Gesamtlänge L	90 mm
Serie	„5 in 1“
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 31

269028 31

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500