

**Garant**

„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25xD, links, Ø DC: 11mm


**Bestelldaten**

Bestellnummer	268468 11
GTIN	4045197470225
Artikelklasse	21X

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit Innenkühlung.

Zylinderschaft **mit Bund**.

**Verwendung:**

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

**Hinweis:**

- **Eckenradien so groß wie möglich wählen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

Dreh- und Bohrwerkzeug **in langspanendem Baustahl und langspanenden rostfreien Stählen nur bis 1,5xD verwenden.**

**Technische Beschreibung**

Bohrungs-Ø Toleranz D	0/+0,27 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 32
Nenn-Ø D	11 mm
Wendeschnidplatte Nr. 268472 – 268496	WCHX 0602..
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Schaftlänge L <sub>s</sub>	45 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	24,75 mm
Ø d <sub>2</sub>	20 mm

Auskraglänge L <sub>A</sub>	32 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 32	269028 32
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500