

**Garant****„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D, rechts, Ø DC: 11mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	268463 11
GTIN	4045197470010
Artikelklasse	21X

## Beschreibung

**Ausführung:**

Mit Innenkühlung.  
Zylinderschaft.

**Verwendung:**

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

**Hinweis:**

- Eckenradien so groß wie möglich wählen.
- Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

## Technische Beschreibung

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Bohrungs-Ø Toleranz D	0/+0,27 mm
Nenn-Ø D	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 32
Wendeschnidplatte Nr. 268472 – 268496	WCHX 0602..
Nutzlänge L <sub>1</sub>	16,5 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 32	269028 32
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500