

**Garant**
**„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D, rechts, Ø DC: 15mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	268463 15
GTIN	4045197470034
Artikelklasse	21X

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit Innenkühlung.  
Zylinderschaft.

### Verwendung:

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

### Hinweis:

- Eckenradien so groß wie möglich wählen.
- Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

## Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø Toleranz D	0/+0,27 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 33
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Wendeschnidplatte Nr. 268472 – 268496	WCHX 0703..
Nenn-Ø D	15 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	22,5 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 33	269028 33
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500