

**Garant**
**„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D, rechts, Ø DC: 18mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	268463 18
GTIN	4045197470041
Artikelklasse	21X

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit Innenkühlung.  
Zylinderschaft.

### Verwendung:

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

### Hinweis:

- Eckenradien so groß wie möglich wählen.
- Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

## Technische Beschreibung

Wendeschneidplatte Nr. 268472 – 268496	WCHX 0903..
Bohrungs-Ø Toleranz D	0/+0,33 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 34
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Nenn-Ø D	18 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	27 mm
Gesamtlänge L	135 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

---

**Zubehör**

Wendeplattenschrauben-Set Typ 34	269028 34
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500