

Garant
Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrungen, SK 40 A = 120, Spann-Ø D1: 14mm

Bestelldaten

Bestellnummer	302257 14
GTIN	4045197467744
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- Hochwarmfester Stahl.
- Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.
- Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
- Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.

Mit **Kühlkanalbohrungen** und verschließbaren Gewinden.

Kühlkanalbohrungen bei Spann-Ø D1: 3, 4 und 5 mm nicht verschließbar.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 – 302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210 – 354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Technische Beschreibung

Spann-Ø D ₁	14 mm
Auskraglänge A-Maß	120 mm
Ø D ₂	27 mm
Außen-Ø D	34 mm
Kühlkanalbohrung	verschließbar

Aufnahme	SK 40 A = 120
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°mit Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 25/14 mm	302412 25/14
AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 25/14 mm	302410 25/14
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Werkzeuggrundaufnahmefür SK für SK-Kegelschaft 40	354225 40
	302414 32/14

Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne
Längeneinstellschraube, mit Kühlkanalbohrungen $\varnothing d / \varnothing$
D1 32/14 mm

Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 40	308600 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube $\varnothing d / \varnothing$ D1 32/14 mm	302416 32/14
Schrumpffutter-Verlängerung 3°, schwingungsgedämpft \varnothing d / \varnothing D1 25/14 mm	302417 25/14
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Kühladapter lang 4,5° für Spann- \varnothing 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube $\varnothing d / \varnothing$ D1 25/12 mm	302416 25/12
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° mit Längeneinstellschraube $\varnothing d / \varnothing$ D1 32/12 mm	302412 32/12
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube $\varnothing d / \varnothing$ D1 32/12 mm	302416 32/12
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube $\varnothing d / \varnothing$ D1 32/14 mm	302410 32/14
Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 40	308640 40
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Kühladapter kurz 4,5° für Spann- \varnothing 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° mit Längeneinstellschraube $\varnothing d / \varnothing$ D1 32/14 mm	302412 32/14
Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 25/14 mm	302416 25/14
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
Schrumpffutter-Verlängerung 3°, schwingungsgedämpft Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°mit Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12