

Garant
„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D, rechts, Ø DC: 20mm


Bestelldaten

Bestellnummer	268463 20
GTIN	4045197470058
Artikelklasse	21X

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung.
Zylinderschaft.

Verwendung:

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

Hinweis:

- Eckenradien so groß wie möglich wählen.
- Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø Toleranz D	0/+0,33 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 35
Schaft-Ø D _s	25 mm
Wendeschnidplatte Nr. 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Nenn-Ø D	20 mm
Nutzlänge L ₁	30 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 35	269028 35
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500