

**Garant**

„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25×D, rechts, Ø DC: 20mm


**Bestelldaten**

Bestellnummer	268467 20
GTIN	4045197470171
Artikelklasse	21X

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit Innenkühlung.

Zylinderschaft **mit Bund**.

**Verwendung:**

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

**Hinweis:**

- **Eckenradien so groß wie möglich wählen.**
  - **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**
- Dreh- und Bohrwerkzeug **in langspanendem Baustahl und langspanenden rostfreien Stählen nur bis 1,5×D verwenden.**

**Technische Beschreibung**

Wendeschneidplatte Nr. 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 35
Bohrungs-Ø Toleranz D	0/+0,33 mm
Nenn-Ø D	20 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Schaftlänge L <sub>s</sub>	56 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	45 mm
Ø d <sub>2</sub>	32 mm

Auskraglänge L <sub>A</sub>	56 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 35	269028 35
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500