

Garant**„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D, rechts, Ø DC: 26mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	268463 26
GTIN	4045197470065
Artikelklasse	21X

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung.
Zylinderschaft.

Verwendung:

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

Hinweis:

- **Eckenradien so groß wie möglich wählen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

Technische Beschreibung

Wendeschneidplatte Nr. 268472 – 268496	WCHX 1305..
Nenn-Ø D	26 mm
Bohrungs-Ø Toleranz D	0/+0,33 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 36
Schaft-Ø D _s	32 mm
Nutzlänge L ₁	39 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 36	269028 36
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25	674248 TX25
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600