

Garant**„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5xD, links, Ø DC: 8mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 268464 8 |
| GTIN | 4045197470072 |
| Artikelklasse | 21X |

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Innenkühlung.

Zylinderschaft.

Verwendung:

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

Hinweis:

- **Eckenradien so groß wie möglich wählen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

Technische Beschreibung

| | |
|--|-------------|
| Bohrungs-Ø Toleranz D | 0/+0,22 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 30 |
| Schaft-Ø D _s | 12 mm |
| Wendeschneidplatte Nr. 268472 – 268496 | WCHX 0401.. |
| Nenn-Ø D | 8 mm |
| Nutzlänge L ₁ | 12 mm |
| Gesamtlänge L | 80 mm |
| Einsatzart | links |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Bohrstange |

Zubehör

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6 | 674248 TX6 |
| Wendeplattenschrauben-Set Typ 30 | 269028 30 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m | 659957 200 |