

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	260748 HB7120-1
GTIN	4045197818270
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SCMT 120404 HB7120-1 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 290 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Spanbrecher	VS
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7120-1

Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen