

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260763 HB7120-1
GTIN	4045197818607
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SCMT 09T308 HB7120-1 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Spanbrecher	VM
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7120-1

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen