

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260765 HB7120-1
GTIN	4045197818614
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

SC.T 120404 HB7120-1 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	HB7120-1
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Spanbrecher	VM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen