

Garant**„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D, links, Ø DC: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268464 10
GTIN	4045197470089
Artikelklasse	21X

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Innenkühlung.

Zylinderschaft.

Verwendung:

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

Hinweis:

- **Eckenradien so groß wie möglich wählen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D	10 mm
Bohrungs-Ø Toleranz D	0/+0,22 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 31
Wendeschneidplatte Nr. 268472 – 268496	WCHX 05T1..
Schaft-Ø D _s	12 mm
Nutzlänge L ₁	15 mm
Gesamtlänge L	90 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 31	269028 31
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500