



Vorteilspack 5 Stück Doppelmaulschlüssel



Bestelldaten

Bestellnummer	GG6032 17X19
GTIN	
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Lieferumfang:

5 Stück Doppelmaulschlüssel Nr. 610100 17X19.

Technische Beschreibung

maximale Maulbreite b2	43 mm
Schlüsselweite ₁	17 mm
maximale Maulbreite b1	40 mm
Schlüssellänge L	220 mm
Schlüsselweite ₂	19 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
maximale Maulhöhe h	7 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110

Datenblatt

Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel
USP1	5 Stück Doppelmaulschlüssel

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG6032 17X19