

Garant**Vorteilspack 5 Stück Doppelmaulschlüssel****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG6033 10X11
GTIN	4069515050548
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit optimiertem Profilschaft für besondere Griffigkeit und ergonomisches Arbeiten. Besonders langlebig und extrem belastbar.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Lieferumfang:

5 Stück Doppelmaulschlüssel Nr. 610600 11X11.

Technische Beschreibung

maximale Maulbreite b2	27 mm
Schlüsselweite ₁	10 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
maximale Maulbreite b1	24 mm
Schlüssellänge L	155 mm
maximale Maulhöhe h	5 mm
Schlüsselweite ₂	11 mm
Norm	DIN 3110

Datenblatt

Norm	ISO 3318
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel
USP1	5 Stück Doppelmaulschlüssel

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG6033 10X11