

Garant**Vorteilspack 5 Stück Ringmaulschlüssel****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG6036 17
GTIN	4069515050586
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Mit optimiertem Profilschaft für besondere Griffigkeit und ergonomisches Arbeiten. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseite mit **HT-Drive** Profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Lieferumfang:

5 Stück Ring-Maulschlüssel Nr. 613600 17.

Hinweis:

HT-Drive – das besonders passgenaue Profil.

Vorteil:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Technische Beschreibung

maximale Maulhöhe h1	8 mm
Schlüsselweite	17 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch

Datenblatt

maximale Ringhöhe $h_{2\max}$	13 mm
Schlüssellänge L	190 mm
Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Norm	DIN 3113 A
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel
USP1	5 Stück Ringmaulschlüssel

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG6036 17