



Vorteilspack 5 Stück Ringmaulschlüssel



Bestelldaten

Bestellnummer	GG6037 19
GTIN	4069515050654
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

5 Stück Ring-Maulschlüssel Nr. 613950 19.

Technische Beschreibung

maximale Ringhöhe $h_{2\max}$	14 mm
maximale Maulhöhe h_1	9 mm
Schlüsselweite	19 mm
Schlüssellänge L	230 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3113 A
Norm	ISO 7738
Ringstellung	15 Grad

Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktnamensattribut	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel
USP1	5 Stück Ringmaulschlüssel

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG6037 19