

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 110202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1

Bestelldaten

Bestellnummer	260950 HB7120-1
GTIN	4045197818591
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 110202 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 290 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VS
Eckenradius	0,2 mm

Sorte	HB7120-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110202
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen