

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 110208, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260954 HB7120-1
GTIN	4045197818713
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TCMT 110208 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

 Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 90 - 290 m/min

**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7120-1
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	M
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich

Spanbrecher	VS
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110208
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen