

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte TC.T 110202, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1

Bestelldaten

Bestellnummer	260980 HB7120-1
GTIN	4045197818744
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TC.T 110202 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	VM
Sorte	HB7120-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Eckenradius	0,2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm

Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110202
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen