

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261142 HB7120-1
GTIN	4045197818782
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	HB7120-1
Spanbrecher	VS
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen