

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7120-1

Bestelldaten

Bestellnummer	261152 HB7120-1
GTIN	4045197818812
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VBMT 160404 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 290 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 m/min
Spanbrecher	VS
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7120-1
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm

Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen