

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261232 HB7120-1
GTIN	4045197818843
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VB.T 160404 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 260 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Sorte	HB7120-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 m/min
Eckenradius	0,4 mm

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen